



296210



Derivazione per regolatore luce universale comfort con scatto soft

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Materiale Metallo
Plastica

Serie

Asse del diametro 4 mm

Profondità di installazione 24 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 43 mm

Architettura

Elemento di controllo/comando Interruttore a pulsante e rotativo

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0,30 W

Testo

Condizioni di impiego Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Utilizzo e comando Nessuna interfaccia Bluetooth

Equipaggiamento

Ingresso stazione secondaria No

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si