



296210



Derivazione per regolatore luce universale comfort con scatto soft

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

| | |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiali

| | |
|-----------|---------------------|
| Materiale | Metallo Plastica |
|-----------|---------------------|

Serie

| | |
|-----------------------------|-------|
| Asse del diametro | 4 mm |
| Profondità di installazione | 24 mm |
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 43 mm |

Architettura

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Elemento di controllo/comando | Interruttore a pulsante e rotativo |
|-------------------------------|------------------------------------|

Potenza

| | |
|-------------------------------|--------|
| Potenza assorbita in stand-by | 0,30 W |
|-------------------------------|--------|

Testo

| | |
|-----------------------|--|
| Condizioni di impiego | Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio |
| Tipo di montaggio | Con griffe a espansione |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |
| Utilizzo e comando | Nessuna interfaccia Bluetooth |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |