




296210



Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	24 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	43 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,30 W
-------------------------	--------

Teksten

Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja