



296210



**Unidade extensão p/ 296110**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Material Metal  
Plástico

**Dimensões**

Eixo de diâmetro 4 mm  
Profundidade da montagem 24 mm  
Altura 71 mm  
Largura 71 mm  
Profundidade 43 mm

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Botão de pressão/rotativo

**Potência**

Potência absorvida em standby 0,30 W

**Texto**

Tensão Teste de tensão possível sem desmantelamento  
Modo de instalação Com garras de expansão  
Tipo de ligação Com terminais de encaixe  
Operação e controlo Sem interface Bluetooth

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim  
Conformidade RoHS Sim