



296210



Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Rozměry

Osa průměru 4 mm

Vestavěná hloubka 24 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 43 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Tlačítkový a otočný spínač

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,30 W

Texty

Napětí Napěťová zkouška je možná bez demontáže

Způsob montáže S rozpěrnými přichytkami

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Provoz a kontrola Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano