




296210



Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	24 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	43 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,30 W
---	--------

Texty

Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	S rozpěrnými příchýtkami
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano