



296210



Β.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm
Ενσωματωμένο βάθος 24 mm
Ύψος 71 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 43 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,30 W

Κείμενο

Τάση Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης
Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες
Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι
Συμμόρφωση RoHS Ναι