




296210



Β.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 - 230 V
------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
-------	---------------------

Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου	4 mm
Ενσωματωμένο βάθος	24 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	43 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
------------------------------	-----------------------------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,30 W
---	--------

Κείμενο

Τάση	Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Λειτουργία και έλεγχος	Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι