



296210



Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Material Metall
Plast

Dimensioner

Axel diameter 4 mm

Inbyggnadsdjup 24 mm

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 43 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Ström

Strömförbrukning (standby) 0,30 W

Text

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

Urustning

Omformare ingång Nej

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja