



296210



Пристрій додаткового керування до диммеру 296110

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Матеріал Метал
Пластик

Розміри

Вісь діаметра 4 mm
Вбудована глибина 24 mm
Висота 71 mm
Ширина 71 mm
Глибина 43 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Потужність

Споживання енергії (режим очікування) 0,30 W

Тексти

Напруга Тест напруги можливий без демонтажу
Режим встановлення З розпірними лапками
Тип з'єднання Зі вставними клемми
Експлуатація та управління Немає інтерфейсу Bluetooth

Sustainability

REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так