




296210



Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Вісь діаметра	4 mm
Вбудована глибина	24 mm
Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	43 mm

Потужність

Споживання енергії (режим очікування)	0,30 W
---------------------------------------	--------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes