



LFS6020039016

Angle extérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x200mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Matières

Matière	Aacier
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Adapté à

LFS 60x200

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

