



KB280B

Barre de pontage 2P 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

Architecture

Nombre de pôles 2

Dimensions

Longueur 1000 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm²

Type de connection / prise Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules 57

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui