



KB280B

Overbruggingsbaar - 2P - 56 M.

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	2
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4000 V
---	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Faserail met pen
------------------------	------------------

Capaciteit

Aantal modules	57
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----