




KB280B

Barre de pontage 2P 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Dimensions

Longueur	1000 mm
----------	---------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²
Type de connexion / prise	Barre de phase avec broche

Capacité

Nombre de modules	57
-------------------	----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----