



KB280B

Puente de unión de lengüeta 2P, 16 mm², 80A, 56M color gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

80 A

Arquitectura

Número de polos

2

Dimensiones

Longitud

1000 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

4000 V

Tensión asignada de empleo en alterna

230 - 400 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido

16 mm²

Tipo de conector/enchufe

Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos

57

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí