



KB280B

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 16mm² 56M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Architektura

Liczba biegunów 2

Wymiary

Długość 1000 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 4000 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 400 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm²

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa ze sworzniem

Pojemność

Liczba modułów 57

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak