



KB280B

### Pente de lig. 2P 80A (pont.) 16mm<sup>2</sup> 57M

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	80 A
------------------	------

##### Arquitetura

Número de polos	2
-----------------	---

##### Dimensões

Comprimento	1000 mm
-------------	---------

##### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
------------------------------------	-------------

##### Conexão

Secção transversal de condutor rígido	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------

Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com pino
------------------------	-----------------------------

##### Capacidade

Número de módulos	57
-------------------	----

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----