



KB280B

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 2P 80A 57M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 80 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 2

Διαστάσεις

Μήκος 1000 mm

Τάση

Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp} 4000 V

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 400 V

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 16 mm²

Τύπος σύνδεσης Φάση διακλάδωσης με pin

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 57

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι