



926102505



USB-A+A oplaadcontactdoos 3/A230 V, Integro, antraciet, mat

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Met miniatuurzekering Nee

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Vermogen

Uitgangsvermogen 15 W

Energieverbruik standby 0,15 W

Spanning

Ingangsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 5 - 5 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0,20 A

Uitgangsstroom 3000 mA

Teksten

Aansluitstekers Met 2 USB-aansluitingen type A

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja