



926102505



USB-A+A oplaadcontactdoos 3/A230 V, Integro, antraciet, mat

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof

Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,15 W

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,20 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja