



HA725040

### Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x40mm gris clair

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 25 mm   |
| Largeur                        | 40 mm   |
| Longueur                       | 2000 mm |
| Largeur des découpes latérales | 6 mm    |
| Largeur de languette           | 6.50 mm |

##### Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

##### Matière

|         |        |
|---------|--------|
| Matière | PC-ABS |
|---------|--------|

##### Fonctions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

##### Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

##### Sécurité

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Classe de résistance au feu | M1 |
|-----------------------------|----|

##### Matière

|          |            |
|----------|------------|
| Couleur  | Gris clair |
| Code RAL | 7035       |

##### Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

##### Configuration

|                |         |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |