



HA725040

TEHALIT HA7 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ HALOGEN FREE 40x25mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

**Διαστάσεις**

Ύψος	25 mm
Πλάτος	40 mm
Μήκος	2000 mm
Πλάτος σχισμής	6 mm
Πλάτος εγκοπής	6,50 mm

**Εξοπλισμός**

Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης	Ναι
--	-----

**Υλικά**

Υλικό	PC-ABS
-------	--------

**Λειτουργίες**

Είναι αυτοσβεννύμενο	Ναι
----------------------	-----

**Standards**

Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94	V0
--	----

**Ασφάλεια**

Κατηγορία πυραντίστασης	M1
-------------------------	----

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035

**Αρχιτεκτονική**

Εύκαμπτο	Όχι
----------	-----

**Ρύθμιση**

Πλευρικός τοίχος	Διάτρητο
------------------	----------

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι