



FD42AN

Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm,saillie 4 rangées 96modules, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	2
-----------------	---

Nombre de rangées	4
-------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	750 mm
---------	--------

Largeur	550 mm
---------	--------

Profondeur	193 mm
------------	--------

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matière

Matériau	Métal Plastique
----------	--------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Type de verrouillage	Sans serrure
----------------------	--------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----