



EG103E



IP20



### Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

##### Fonctions

Réserve de marche années 5 y  
 Avec synchronisation réseau No  
 Avec synchronisation quartz Oui  
 Nombre de canaux de fonctions 1

##### Equipement

Avec programme d'impulsion Oui  
 Nombre de canaux 1

##### Raccordement

Type de contact 1x inverseur

##### Réglages

Programme journalier No  
 Programme hebdomadaire Oui  
 Programme annuel No

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
 Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis  
 Fonction Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage  
 Avec fonction d'impulsion  
 Simulation de présence

##### Dimensions

Hauteur 85 mm  
 Largeur 35 mm  
 Profondeur 64 mm

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

##### Capacité

Nombre de modules 2