



EG103E



Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
---	--------

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	No
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1

Equipement

Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

Réglages

Programme journalier	No
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	No

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Function	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage
	Avec fonction d'impulsion
	Simulation de présence

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---