



EG103E



Digitální spínací hodiny cronotec týdenní, 1P, s komfort. funkcemi

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 2300 W

Funkce

Rezerva chodu v letech 5 y
 Se síťovou synchronizací Ne
 Se synchronizací pomocí krystalů Ano
 Počet funkčních kanálů 1

Vybavení

S impulzním programem Ano
 Počet kanálů 1

Připojení

Typ kontaktu 1x přepínač

Nastavení

Denní program Ne
 Týdenní program Ano
 Roční program Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²
 Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami
 Funkce Blokování tlačítka blokovacím klíčem
 S pulzní funkcí
 Simulace přítomnosti

Rozměry

Výška 85 mm
 Šířka 35 mm
 Hloubka 64 mm

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy 1 min

Kapacita

Počet modulů 2