



EG103E



Digitalt veckour 1 k med programnyckel

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300 W
-------------------------------	--------

Funktioner

Strömreserv i år	5 y
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja
Antal funktionskanaler	1

Urustning

Med impulsprogram	Ja
Antal kanaler	1

Anslutning

Anslutningstyp	1x växlande
----------------	-------------

Inställningar

Dagligt program	Nej
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Funktion	Knapplös i bemärkelsen av en blockerings nyckel Med pulsfunktion Närvarosimulering

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	35 mm
Djup	64 mm

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider	1 min
--	-------