



EG103E



### Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
---	--------

##### Fonctions

Réserve de marche en années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1

#### Equipement

Précision de marche par jour	1,50 s
Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	1

#### Raccordement

Type de contacts	1x inverseur
------------------	--------------

#### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonction	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage
	Avec fonction d'impulsion
	Simulation de présence

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm

#### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---