



EG103E



Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

Fonctions

Réserve de marche années 5 y
 Avec synchronisation réseau Non
 Avec synchronisation quartz Oui
 Nombre de canaux de fonctions 1

Equipement

Précision de marche par jour 1.50 s
 Avec un programme à impulsions Oui
 Nombre de canaux 1

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Réglages

Programme journalier Non
 Programme hebdomadaire Oui
 Programme annuel Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²
 Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis
 Fonction Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage
 Avec fonction d'impulsion
 Simulation de présence

Dimensions

Hauteur 85 mm
 Largeur 35 mm
 Profondeur 64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

Capacité

Nombre de modules 2