



EG103E



**Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A Comfort**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

**Funcities**

Gangreserve in jaren	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal functiekanalen	1

**Samenstelling**

Gangnauwkeurigheid per dag	1,50 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	1

**Aansluiting**

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

**Instellingen**

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Funcie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel Met impulsfunctie Aanwezigheidssimulatie

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------