



EG103E



IP20



## Programador digital 1 canal 7d Evolução

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 2300 W

#### Funções

Reserva de marcha em anos 5 anos

Com sincronização de rede Não

Com sincronização de quartzo Sim

Número de canais em operação 1

#### Equipamento

Precisão diária 1,50 s

Com programa de impulsos Sim

Número de canais 1

#### Conexão

Tipo de contactos 1x comutador

#### Modo de configuração

Programa diário Não

Programa semanal Sim

Programa anual Não

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Conexão

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Texto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Função Keylock por meio de bloqueio com chave  
Com função de impulso  
Simulação de presença

#### Dimensões

Altura 85 mm

Largura 35 mm

Profundidade 64 mm

#### Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados 1 min

#### Capacidade

Número de módulos 2