



1084208900

R.1/R.3 - botão rotativo 2-1-3, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	58 mm
Largura	58 mm
Profundidade	26 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Impressão	Símbolo "Interrutor de 3 níveis"
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central
---------------------	----------------------------

Adequado para

R.x	
-----	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim