



1084208900

Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білізна, R.x

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Полярна білізна
Код RAL 9010
Обробка поверхні Глянцевий
Матеріал Термопластик
Обробка Необроблений

Розміри

Висота 58 mm
Ширина 58 mm
Глибина 26 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток Символ "3-level switch"
Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

R.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так