



16402089



R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Karta hotelowa
Liczba biegunów	1

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	1500 W
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1500 W

Materiały

Kolor	Biały
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	69,50 mm
Szerokość	69,50 mm
Głębokość	57,30 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	0
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem "Hotelcard"
Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1-biegunowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Odpowiednie do

R. x	
------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak