



16402089



**Релейний вимикач з панеллю для готельних карток R.1/R.3 пол.білизна 10A/230В**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

**Напруга**

Номінальна напруга	230 V
--------------------	-------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування	Картка готелю
Кількість полюсів	1

**Потужність**

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	1500 W
Люмінесцентні лампи в подвійній схемі	1500 W

**Матеріали**

Colour	Полярна білизна
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні

**Розміри**

Висота	69,50 mm
Ширина	69,50 mm
Глибина	57,30 mm
Вбудована глибина	32 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Елементи керування та індикатори**

Кількість кнопок	0
З контактом зворотного зв'язку	Ні

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

**Акcesуари**

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

**Умови використання**

Робоча температура	-5 - 50 °C
--------------------	------------

**Тексти**

Відбиток	З написом "Готельна картка"
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для освітлення
Тип перемикачання	1-полюсний
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

**Сумісний із**

R.x	
-----	--

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS

Так