




16402035

R.classic - Interrup.cartão hotel, preto

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Cartão de hotel
Número de polos	1

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W

Materiais

Cor	Preto
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Profundidade	60 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	0
Com contacto de sinal de feedback	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C
------------------------------	------------

Texto

Placas centrais	Com placa central Ø 58 mm
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Para iluminação
Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Adequado para

Serie 1930/Glas / Serie R.classic	
-----------------------------------	--

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----