



16402035

Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, 1930/R.Classic, crna sjajna

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 A |
| Trenutačna kontaktna struja | 10 A |

##### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 230 V |
|---------------|-------|

##### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

##### Arhitektura

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kontrolni/radni element | Hotelska kartica |
| Broj polova             | 1                |

##### Snaga

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V | 1500 W |
| Fluorescentne svjetiljke u duo krugu               | 1500 W |

##### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Crna              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Neobrađeno        |
| Transparentno   | Ne                |

##### Dimenzije

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Dubina                            | 60 mm |
| Ugrađena dubina                   | 32 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 35 mm |

##### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

##### Kontrole i indikatori

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Broj tipki                       | 0  |
| Sa povratnim signalnim kontaktom | Ne |

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 50 °C |
|-------------------|------------|

##### Tekst

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Centralne ploče      | Sa centralnom pločom Ø 58 mm |
| Otisak               | Sa natpisom "Hotelcard"      |
| Način instalacije    | Sa kralama                   |
| Rasvjeta             | Za osvjetljenje              |
| Promjena načina rada | 1-polni                      |
| Vrsta veze           | Sa uvrtnim lift stezaljkama  |

##### Pogodno za

Seriya 1930/ Seriya Glas / Seriya R.classic

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|