



16402035

Β.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	230 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	κάρτα ξενοδοχείου
Αριθμός πόλων	1

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	1500 W
Λάμπες φθορισμού σε διπλό κύκλωμα	1500 W

Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι

Διαστάσεις

Βάθος	60 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	0
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Κεντρικές πλάκες	Με κεντρικό πλακίδιο Ø 58 mm
Σήμανση	Με επιτύπωση «Hotelcard» (κάρτα ξενοδοχείου)
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Φωτισμός	Για φωτισμό
Λειτουργία διακόπτη	Μονοπολικό
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Κατάλληλο για

Berker serie 1930/Glas / Berker serie R.classic

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----