



75910001

Voeding Knx 24 V DC

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	1000 mA
----------------	---------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Uitgangsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Teksten

Zekering	Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (thermische beveiliging)
----------	--

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----