



SVN351

Tryckknapp med 1 öppnande +1 slutande kontakt.

Tekniska egenskaper

Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	1
Antal slutande kontakter	1
Med signallampa	Nej

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	16 A
Märkström	16 A

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	66 mm

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	250 V
Märkdriftspänning U_e	230 - 230 V

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

