



ESD440S

Contactor silencioso 40A, 4NA, 24V 3M

Características técnicas

Ligações

Tipo de contactos	4NA
-------------------	-----

Intensidade de corrente

Corrente nominal	40 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Tensão nominal de isolamento Ui	440 V
---------------------------------	-------

Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V
------------------------------------	-------------

Tensão de comando AC	24 - 24 V
----------------------	-----------

Tensão de comando DC	24 - 24 V
----------------------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

Uso

Categoria de utilização	AC-7a/AC-7b
-------------------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
---	-------------

Endurância

N.º de manobras mecânicas	1000000
---------------------------	---------

N.º de manobras elétricas em ciclos	30000
-------------------------------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	17,30 W
--------------------------------	---------

Consumo à chamada	5,20 VA
-------------------	---------

Dimensões

Altura	85 mm
--------	-------

Largura	54 mm
---------	-------

Profundidade	60 mm
--------------	-------

Ligações

Número de contactos	4
---------------------	---

Equipamento

Número de contactos NA	4
------------------------	---

Número de contactos NF	0
------------------------	---

Com comando manual	Não
--------------------	-----

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm ²
---	--------------------------

Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 25 mm ²
---------------------------------------	--------------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----