



14267004

**Touche, K.5, acier inoxydable, métal mat**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal Acier inoxydable

**Dimensions**

Hauteur	55 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	25 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Marquage	Avec porte-étiquette
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir Pour inverseur

**Adapté à**

Berker K.x