



14267004

**Bilanciere con portaetichetta Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Materiali**

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Acciaio inox

**Serie**

Altezza	55 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	25 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK05

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Etichettatura	Con campo di scrittura
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

BERKER K.x