



14160204

**Wip met tekstv. en lens, berker Arsys, edelstaal**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

**Materiaal**

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal RVS

**Afmetingen**

Hoogte	55 mm
Breedte	70 mm
Diepte	25 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

**Teksten**

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Tekst	Met tekstveld
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
--------------	----