



SVN352

## Taster-prekidač, 16A, 1NO+1NC, 1M

### Tehničke karakteristike

#### Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Broj INV kontakata  | 0  |
| Broj NC kontakata   | 1  |
| Broj NO kontakata   | 1  |
| Sa signalnom lampom | Ne |

#### Električna struja

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Trenutačna kontaktna struja | 16 A |
| Nazivna struja              | 16 A |

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 83 mm    |
| Širina | 17,50 mm |
| Dubina | 66 mm    |

#### Napon

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nazivni izolacijski napon $U_i$ | 250 V       |
| Nazivni radni napon $U_e$       | 230 - 230 V |

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |

### Ilustracije / crteži

