



16402045



#### Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro

##### Características técnicas

###### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

###### Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

###### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tarjeta de hotel
Número de polos	1

##### Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1500 W
Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo	1500 W

##### Materiales

Colour	Negro
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

##### Dimensiones

Altura	69,50 mm
Anchura	69,50 mm
Profundidad	57,30 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

##### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

##### Controles e indicadores

Número de teclas	0
Con contacto de señal de retroalimentación	No

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 50 °C
-------------------------------	------------

##### Texto

Inscripción	Con inscripción "Hotelcard"
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Iluminación	Para iluminación
Tipo de conmutación / variante	1 polo
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

##### Características técnicas

Berker R.x	
------------	--

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----