



16402045



Релейний вимикач з панеллю для готельних карток R.1/R.3 чорний 10A/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	230 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Картка готелю
Кількість полюсів	1

Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	1500 W
Люмінесцентні лампи в подвійній схемі	1500 W

Матеріали

Colour	Чорний
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	69,50 mm
Ширина	69,50 mm
Глибина	57,30 mm
Вбудована глибина	32 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	0
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Умови використання

Робоча температура	-5 - 50 °C
--------------------	------------

Тексти

Відбиток	З написом "Готельна картка"
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для освітлення
Тип перемикачання	1-полюсний
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

Сумісний із

R.x	
-----	--

Sustainability

Відповідність RoHS

Так