



EC700

## Koncentrator impulsów, 7 wejść, wyjście RS485/MODBUS

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	7
----------------------------	---

#### Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	67 mm
Głębokość	50 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak