



260205



**one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, antracyt, mat**

**Właściwości techniczne**

**Łączność**

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Typ złącza/wtyczki USB	A

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	34 mm

**Sprzęt**

Liczba wyjść	2
--------------	---

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

**Materiały**

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat

**Moc**

Moc wyjściowa	15 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,15 W

**Napięcie**

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	0,20 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

**Dodatkowe informacje**

Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak